



Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, TiN, M: M16



Datos de pedido

Número de pedido	136150 M16
GTIN	4045197078209
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Inclinación reducida para unir materiales por soldadura.

Forma E (corte inicial de 1,5 – 2 pasos).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

Los productos sucesores recomendados son n.º 135960 – 136158.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 2 mm

Longitud total L_{tot} : 110 mm

Ø de mango: 12 mm

Vástago cuadrado: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 14 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	14 mm
Ø de rosca	16 mm
Paso de rosca	2 mm
Ángulo de corte	50 grados
Número de filos Z	4
Norma	DIN 376

Ø de mango	12 mm
Longitud total L _{tot}	110 mm
Vástago cuadrado	9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	48 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M16
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	E
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde