

Garant**CC. T 09T304, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260058 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406380281 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CC. T 09T304 HU7315-1 Clase: HU7315-1
Rompevirutas: AF
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Condición de corte | continuo |
| Rompevirutas | AF |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Aplicación principal | N |
| Código ISO plaquita de corte | CCGT 09T302 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tolerancia | G |
| Material de corte | MD |
| Avance f | 0,03 - 0,1 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Radio angular | 0,2 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 600 m/min |
| Clase | HU7315-1 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |