

Garant
DC. T 11T308, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Recubrimiento	Sin revestimiento
Clase	HU7315-1
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado