

**Garant**
**Escariador MDI HPC agujero ciego, DLC, Ø nominal DC: 15 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	164347 15
GTIN	4045197548948
Clase de artículo	10N

**Descripción**
**Ejecución:**

**Modelo adecuado a CN** con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

**Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.**

Con **recubrimiento DLC sp<sup>2</sup> de última generación**.

**Aplicación:**

Para el **escariado HPC/HSC de perforaciones de agujero ciego**.

Número de filos Z: 6

Intervalo de Ø: 14,21 - 15,2 mm

Longitud de filo L<sub>c</sub>: 22 mm

Longitud de voladizo L<sub>1</sub>: 77 mm

Longitud total L: 130 mm

Número de filos Z: 6

Ø de mango D<sub>s</sub>: 16 mm

**Descripción técnica**

Avance f en aluminio fundición	1,5 mm/rev,
Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D <sub>c</sub>	15 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	77 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm

Longitud total L	130 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	22 mm
Intervalo de Ø	14,21 - 15,2 mm
Número de filos Z	6
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	con agujero ciego
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Escariador con filos no desmontables