

Garant
Escariador MDI HPC agujero pasante, TiAlN, Ø nominal DC: 8mm

Datos de pedido

Número de pedido	164350 8
GTIN	4045197328489
Clase de artículo	10N

Descripción
IMPORTANTE: el artículo se puede configurar

 Ø nominal D_C: 8 mm

Intervalo de Ø: 7.71 - 8.2 mm, Intervall: 0,001

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad** y **seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

 Para el **escariado HPC / HSC** de **taladros pasantes**.

Nota:
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 164420.

Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Número de filos Z: 6

Intervalo de Ø: 7,71 - 8,2 mm

 Longitud de filo L_c: 16 mm

 Longitud de voladizo L₁: 60 mm

Longitud total L: 100 mm

Número de filos Z: 6

 Ø de mango D_s: 8 mm

Descripción técnica

Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,15 mm/rev,
Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D _c	8 mm
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de filo L _c	16 mm
Intervalo de Ø	7,71 - 8,2 mm
Número de filos Z	6
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	azul
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	M
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		