

Garant**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNF: 10-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2181

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 4,83 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 5,5 mm

Vástago cuadrado □: 4,3 mm

Ø de agujero para roscar: 4,1 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	4,1 mm
Pasos por pulgada	32
Ø de rosca	4,83 mm
Norma	DIN 2181
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	5,5 mm

Longitud total L	50 mm
Vástago cuadrado □	4,3 mm
Profundidad de rosca	9,66 mm
Paso de rosca	0,794 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	10-32 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		

Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones