

Garant
Escariador MDI HPC agujero pasante, DLC, Ø nominal DC: 8 mm

Datos de pedido

Número de pedido	164346 8
GTIN	4045197548580
Clase de artículo	10N

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Con **recubrimiento DLC sp² de última generación**.

Aplicación:

Para el **escariado HPC / HSC** de **taladros pasantes**.

Número de filos Z: 6

Intervalo de Ø: 7,71 - 8,2 mm

Longitud de filo L_c: 16 mm

Longitud de voladizo L₁: 60 mm

Longitud total L: 100 mm

Número de filos Z: 6

Ø de mango D_s: 8 mm

Descripción técnica

Avance f en aluminio fundición	1,4 mm/rev,
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D _c	8 mm
Ø de mango D _s	8 mm

Longitud total L	100 mm
Longitud de filo L _c	16 mm
Intervalo de Ø	7,71 - 8,2 mm
Número de filos Z	6
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Escariador con filos no desmontables