

Garant
Escariador MDI HPC agujero pasante, TiAlN, Ø nominal DC: 10H7 mm

Datos de pedido

Número de pedido	164352 10H7
GTIN	4045197675408
Clase de artículo	10N

Descripción
Ejecución:

Modelo adecuado a CN con Ø de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en **platos de sujeción de expansión hidráulica** o de **alta precisión**. De esta forma se consigue la **máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso**. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el **uso HPC**, lo que hace disminuir los costes de producción.

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para el **escariado HPC / HSC** de **taladros pasantes**.

Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Tolerancia Ø de perforación: H7

Número de filos Z: 6

Tolerancia Ø de perforación: H7

Longitud de filo L_c : 20 mm

Longitud de voladizo L_1 : 76 mm

Longitud total L: 120 mm

Número de filos Z: 6

Ø de mango D_s : 10 mm

Descripción técnica

Avance f en titanio > 850 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D_c	10 mm

Longitud de voladizo L_1	76 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Longitud total L	120 mm
Longitud de filo L_c	20 mm
Número de filos Z	6
Ø de broca recomendado en titanio < 850 N/mm ²	9,9 mm
Tolerancia Ø de perforación	H7
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Escariador con filos no desmontables