

Garant**Machos de roscar manuales Macho de acabado, Sin revestimiento, G: G1/8****Datos de pedido**

Número de pedido	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Clase de artículo	11G

Descripción**Aplicación:**

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 9,73 mm

Longitud total L: 63 mm

Ø de mango D_s: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 8,8 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	28
Ø de agujero para roscar	8,8 mm
Ø de rosca	9,73 mm
Paso de rosca	0,907 mm
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	7 mm
Longitud total L	63 mm
Vástago cuadrado □	5,5 mm
Profundidad de rosca	29,19 mm

Tamaño de rosca	G1/8
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		