

**Garant****VC. T 160408, Clase: HU7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160408 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 600 m/min

## Descripción técnica

Tolerancia	G
Avance $f$	0,03 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Clase	HU7315-1
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160408
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado