

**Garant****Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM, DLC, M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	131125 M8
GTIN	4045197648495
Clase de artículo	11H

**Descripción****Ejecución:**

**Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B.** Geometría especial para la aplicación en máquinas con **accionamiento de husillo sincronizado**. La guía funciona a través del huso síncrono de la máquina.

**Recubrimiento DLC especial  $sp^2$**  de última generación para duración óptima.

Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

**Nota:**

**Para el uso en husillos sincronizados**, el cono de cambio rápido con roscas **GARANT n.º 338100 – 338121 con compensación de longitud mínima (CLM)** garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: Norma de fábrica

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1,25 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango  $D_s$ : 8 mm

Vástago cuadrado  $\square$ : 6,2 mm

Ø de agujero para roscar: 6,8 mm

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	6,8 mm
Paso de rosca	1,25 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Número de filos Z	3
Ø de rosca	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Longitud total L	90 mm
Vástago cuadrado □	6,2 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E PM
Profundidad de rosca	20 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M8
Recubrimiento	DLC
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2,5 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tolerancia de mango	h6
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio	adecuado	30 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	30 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado	25 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	25 m/min	N
AFK aramida	adecuado con restricciones	5 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado con restricciones	15 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	25 m/min	N
Cu	adecuado	55 m/min	N
CuZn	adecuado	35 m/min	N
PRFV	adecuado con restricciones	6 m/min	N
CFRP	adecuado con restricciones	4 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		