

Garant
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNF: 1/4-28

Datos de pedido

Número de pedido	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2181

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 6,35 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 5,5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	5,5 mm
Ø de rosca	6,35 mm
Pasos por pulgada	28
Norma	DIN 2181
Material de corte	HSS

Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	50 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Profundidad de rosca	12,7 mm
Paso de rosca	0,907 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	1/4-28 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		

GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones