

Garant**Macho de roscar a máquina, vaporizado, M: M3,5****Datos de pedido**

Número de pedido	131100 M3,5
GTIN	4045197068453
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida más profunda.****Parte de guía con ranuras de engrase**, pero sin ranuras de viruta. **Guía propia óptima y especialmente estable y sin recortar** el movimiento de retorno.

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Leyenda:

Ranura de lubricación

Rosca de guía

Corte

Corte inicial helicoidal

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,6 mm

Longitud total L: 56 mm

Ø de mango D_s: 4 mm

Vástago cuadrado □: 3 mm

Ø de agujero para roscar: 2,9 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	0,6 mm
Número de filos Z	2
Ø de agujero para roscar	2,9 mm
Ø de rosca	3,5 mm

Número de ranuras de sujeción	2
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	4 mm
Longitud total L	56 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	10,5 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3,5
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P

CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		