

**Garant****Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNC: 5/8-11****Datos de pedido**

Número de pedido	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Clase de artículo	11G

**Descripción****Ejecución:**

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

**Aplicación:**

**Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.**

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS

Norma: DIN 351

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 15,88 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 13,5 mm

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	13,5 mm
Paso de rosca	1,58 mm
Pasos por pulgada	11
Ø de rosca	15,88 mm
Norma	DIN 351
Material de corte	HSS

Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Longitud total L	90 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Profundidad de rosca	47,64 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	5/8-11 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones