

Garant**Macho de roscar a máquina, vaporizado, MF: 3X0,35****Datos de pedido**

Número de pedido	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,35 mm

Longitud total L: 56 mm

Ø de mango D_s: 2,2 mm

Ø de agujero para roscar: 2,65 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	3 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Ø de agujero para roscar	2,65 mm
Paso de rosca	0,35 mm
Ø de mango D _s	2,2 mm
Longitud total L	56 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374

Profundidad de rosca	9 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M3×0,35
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	9 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

