

Garant
Macho de roscar a máquina, Sin revestimiento, MF: 22X1,5

Datos de pedido

Número de pedido	136250 22X1,5
GTIN	4045197078933
Clase de artículo	11H

Descripción
Ejecución:
Ejecución estable, con espiral a la derecha de 15°.

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 125 mm

 Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 20,5 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	20,5 mm
Número de filos Z	4
Ø de rosca	22 mm
Paso de rosca	1,5 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D _s	18 mm
Longitud total L	125 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	44 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M22×1,5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	15 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

