

**Macho de roscar a máquina HSS-E 6H, TiN, M× altura de paso: 22X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	137150 22X1,5
GTIN	4045197079749
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

Superficie con dureza de capa elevada. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

El producto sucesor recomendado es n.º 137160.

Ángulo de flanco: 60 grados

Norma rosca: DIN 13

Forma del corte previo: C

Ángulo de hélice: 40 grados

Refrigeración interior: false

Empleo con tipo de perforación: hasta 3×D en agujero ciego

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L_{tot} : 125 mm

Ø de mango: 18 mm

Vástago cuadrado: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 20,5 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	20,5 mm

Paso de rosca	1,5 mm
Ø de rosca	22 mm
Ángulo de corte	50 grados
Número de filos Z	3
Ø de mango	18 mm
Longitud total L _{tot}	125 mm
Vástago cuadrado	14,5 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	44 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	22×1,5
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde