

**Garant****Macho de roscar a máquina Forma B DIN 376, Sin revestimiento, M: M36****Datos de pedido**

Número de pedido	131200 M36
GTIN	4045197069214
Clase de artículo	11H

**Descripción****Ejecución:****Con entrada corregida.****Todos los tamaños:** Mango **según DIN 376 (= Ø de mango estrechado)**, gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.Tam. M2; M2,5; M3. **Sin cuadrado. ISO 2 6H****HSS****Descripción técnica**

Número de filos Z	4
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	32 mm
Ø de rosca	36 mm
Paso de rosca	4 mm
Norma	DIN 376
Ø de mango D <sub>s</sub>	28 mm
Longitud total L	200 mm
Vástago cuadrado □	22 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS
Profundidad de rosca	108 mm

Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M36
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		