

Garant**Macho de roscar a máquina Forma B DIN 376, Sin revestimiento, M: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	131200 M12
GTIN	4045197069115
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.****Todos los tamaños:** Mango **según DIN 376 (= Ø de mango estrechado)**, gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.Tam. M2; M2,5; M3. **Sin cuadrado. ISO 2 6H****HSS-E****Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	12 mm
Paso de rosca	1,75 mm
Ø de agujero para roscar	10,2 mm
Número de filos Z	3
Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	9 mm
Longitud total L	110 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	36 mm

Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M12
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		