

Garant
Avellanadores-desbarbadores 90°, Tipo: 15

Datos de pedido

Número de pedido	150065 15
GTIN	4045197085382
Clase de artículo	11M

Descripción
Ejecución:

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.

Refrigeración interior: no

para \varnothing de taladro: 10 - 15 mm

\varnothing del cabezal: 20 mm

Longitud total L: 65 mm

\varnothing de mango D_s : 10 mm

Descripción técnica

para \varnothing de taladro	10 - 15 mm
\varnothing del cabezal	20 mm
Longitud total L	65 mm
\varnothing de mango D_s	10 mm
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin

Tipo de producto

Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		