

Garant**Juego de avellanadores-desbarbadores, n.º 150065 en caja 90°****Datos de pedido**

Número de pedido	150070
GTIN	4045197185808
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.

Suministro:

1 avellanador: n.º 150065 Tam. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (intervalo de avellanado 2 – 25 mm).

Almacenamiento en: Caja de plástico

Descripción técnica

Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanadores-desbarbadores90° Tipo 15	150065 15
Avellanadores-desbarbadores90° Tipo 10	150065 10
Avellanadores-desbarbadores90° Tipo 20	150065 20
Avellanadores-desbarbadores90° Tipo 5	150065 5
Avellanadores-desbarbadores90° Tipo 25	150065 25