

Garant**Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNC: 1-8****Datos de pedido**

Número de pedido	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Ejecución estable, con espiral a la derecha de 20°. HSS****Aplicación:****Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.****Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	4
Pasos por pulgada	8
Ø de rosca	25,4 mm
Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	22,25 mm
Paso de rosca	3,175 mm
Norma	DIN 376
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud total L	160 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Profundidad de rosca	50,8 mm
Tipo de rosca	UNC

Tamaño de rosca	1-8 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	20 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		