

 Atlas Copco

## Lijadora de cinta neumática, Tipo: G2410



### Datos de pedido

Número de pedido	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora de banda **AtlasCopco** para aplicación en **zonas estrechas**. El ángulo entre el mango y la guía de la cinta abrasiva es regulable para un manejo más cómodo. Tamaños de cinta abrasiva 13 × 305 mm (véase n.º 558205, 558423).

#### Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

#### Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

#### Pieza de repuesto:

**Kits de mantenimiento seleccionados:** se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

### Descripción técnica

Longitud de cinta	305 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel sonoro de funcionamiento	89 dB(A)

Peso	0,9 kg
Anchura de cinta	13 mm
Potencia generada	275 W
Quality Dress	G2410
Demanda de aire máxima	660 l/min
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

---

## Accesorios

Brazo de contacto para lijadora de cinta G2410 Tipo 2410	079563 2410
--	-------------