



Lijadora de cinta neumática, Tipo: G2410



Datos de pedido

Número de pedido	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda **AtlasCopco** para aplicación en **zonas estrechas**. El ángulo entre el mango y la guía de la cinta abrasiva es regulable para un manejo más cómodo. Tamaños de cinta abrasiva 13 × 305 mm (véase n.º 558205, 558423).

Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Nota:

Encontrará manguitos adecuados en las pág. 368 – 371 del catálogo 55, tomo 2.

Descripción técnica

Longitud de cinta	305 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²

Nivel sonoro de funcionamiento	89 dB(A)
Peso	0,9 kg
Anchura de cinta	13 mm
Potencia generada	275 W
Quality Dress	G2410
Demanda de aire máxima	660 l/min
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Brazo de contacto para lijadora de cinta G2410 Tipo 2410	079563 2410
--	-------------