

Garant**Macho de roscar a máquina Forma B extralargo, Sin revestimiento, M: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	131760 M16
GTIN	4045197070296
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Con entrada corregida.****Con mango extralargo.**≤ **M10:** mango **según DIN 371;**≥ **M12:** mango **según DIN 376.****Ventaja:**Especialmente apropiado **para roscar en zonas de difícil acceso.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: Norma de fábrica

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 2 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D₃: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 14 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	2 mm
Ø de rosca	16 mm
Ø de agujero para roscar	14 mm
Número de filos Z	3
Norma	Norma de fábrica

Ø de mango D _s	12 mm
Longitud total L	220 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	48 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M16
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

