

Garant**Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNF: 1-12****Datos de pedido**

Número de pedido	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Ejecución estable, con espiral a la derecha de 20°. HSS****Aplicación:****Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.****Descripción técnica**

Ø de rosca	25,4 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Pasos por pulgada	12
Ø de agujero para roscar	23,25 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 374
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud total L	140 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Profundidad de rosca	50,8 mm
Paso de rosca	2,117 mm
Tipo de rosca	UNF

Tamaño de rosca	1-12 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	20 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2 × D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		