



## Hoja de sierra mecánica, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 350/14



### Datos de pedido

Número de pedido	171100 350/14
GTIN	7311518113766
Clase de artículo	16D

### Descripción

#### Ejecución:

**BAHCO Bimetal** – un listón dentado de HSS con un cuerpo de hoja elástico de acero especial soldado por haz electrónico en alto vacío. De esta forma, las hojas de sierra adquieren una **elasticidad enorme** con dureza extrema en los extremos de los dientes, y también son **extraordinariamente resistentes a la rotura en caso de gran avance**.

Dentado: normal

Anchura: 25 mm

Espesor: 1,25 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

### Descripción técnica

Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Dientes por pulgada	14
Longitud L	350 mm
Anchura	25 mm
Espesor	1,25 mm
Dentado	normal
Material de corte	Bimetal
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		