

Garant**Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM refrigeración interior, TiAlN, M: M12****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 132285 M12 |
| GTIN | 4045197507808 |
| Clase de artículo | 11H |

Descripción**Ejecución:**

Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación en máquinas con **accionamiento de husillo sincronizado**. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de **TiAlN** para duraciones óptimas. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Con alimentación interna de refrigerante para una duración máxima.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca **GARANT n.º 338100 – 338121 con compensación de longitud mínima (CLM)** garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: Norma de fábrica

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 1,75 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_g: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 10,2 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------|---------|
| Ø de rosca | 12 mm |
| Paso de rosca | 1,75 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Ø de agujero para roscar | 10,2 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Número de ranuras de sujeción | 4 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Ø de mango D _s | 12 mm |
| Longitud total L | 110 mm |
| Vástago cuadrado □ | 9 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Material de corte | HSS E PM |
| Profundidad de rosca | 30 mm |
| Tipo de rosca | M |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Recubrimiento | TiAlN |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | DIN 1835 B con h6 |
| Refrigeración interior | sí |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tolerancia de mango | h6 |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico |
| anillo de color | azul |
| Tipo de producto | Macho para roscar |