



## Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7



### Datos de pedido

Número de pedido	139132 M1,7
GTIN	4045197446480
Clase de artículo	12H

### Descripción

#### Ejecución:

Tam. M1-M1,4 - **clase de tolerancia:** ISO 1X / 4HX

**DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12). con perfil DIN anterior.

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,35 mm

Longitud total L: 40 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Vástago cuadrado □: 2,1 mm

Ø de agujero para roscar, valor orientativo: 1,55 mm

### Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Paso de rosca	0,35 mm
Ø de rosca	1,7 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	2,5 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Longitud total L	40 mm
Ø de agujero para roscar, valor orientativo	1,55 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Profundidad de rosca	2,55 mm

Tamaño de rosca	M1,7
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho de laminación

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	23 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	23 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	11 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	12 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

