



Martillo para retacar neumático, Tipo: P2551



Datos de pedido

Número de pedido	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Práctico **martillo cincelador** para cincelar y tronzar. Con altas cualidades de absorción de la vibración.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Portaherramientas dimensiones	12,7 mm
Portaherramientas forma	Cuadrado
Nivel sonoro de funcionamiento	85 dB(A)
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Vibraciones máximas según EN	6,7 m/s ²
Quality Dress	P2551
Frecuencia de golpe	40 Hz
Longitud	435 mm
Demanda de aire máxima	480 l/min

Peso	2,95 kg
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Martillo cincelador

Accesorios

Cinzel Medida 19X178 mm	079739 19X178
Cinzel Medida 35X178 mm	079739 35X178