



## Mordaza para máquinas, Tipo: 150I



### Datos de pedido

Número de pedido	362175 150I
GTIN	4062406384098
Clase de artículo	32P

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de base robusto de hierro colado, guías y base templadas. Perforaciones con limpieza en el cuerpo de base para una buena evacuación de viruta. Levantamiento de componentes reducido gracias a la aplicación de fuerza especial en la mordaza móvil.

#### Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

#### Suministro:

Incluye 2 bocas superpuestas, 2 bocas intercambiables n.º362181 y 1 manivela.:

#### Partes opcionales:

Mordaza intercambiable n.º 362177 – 362183, cigüeñal n.º 362190, juego de piezas de repuesto n.º 362199. Fijación con tornillos para ranura n.º 375300 y alineación mediante tuercas correderas en ranura n.º 375365.:

#### Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas. Versión en pulgadas – tornillos y roscas en modelo imperial, hexágono de accionamiento = SW 3/4 pulgadas.

### Descripción técnica

Fuerza de sujeción	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Tipo	pul
L <sub>2</sub>	58,7 mm

Código de colores para los accesorios adecuados	NC-HOLEX
L <sub>3</sub>	90,5 mm
Longitud cuerpo base a	427 mm
Altura de bocas C	44,5 mm
Anchura cuerpo de base B	186 mm
Anchura de bocas A	151 mm
Gama de sujeción b	0 - 232 mm
Distancia entre agujeros f	98,4 mm
Ancho de llave SW	3/4 pul
Altura del cuerpo base c +/- 0,012	73 mm
Ajuste rápido	no
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Mordaza intercambiable Estándar Tipo 150	362181 150
Juego de piezas de recambio 9 piezas Tipo 9	362199 9