



Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, M: M4



Datos de pedido

Número de pedido	132170 M4
GTIN	4045197265401
Clase de artículo	11H

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida más profunda.

Parte de guía con ranuras de engrase, pero sin ranuras de viruta. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

El producto sucesor recomendado es n.º 132180.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,7 mm

Longitud total L_{tot} : 63 mm

Ø de mango: 4,5 mm

Vástago cuadrado: 3,4 mm

Ø de agujero para roscar: 3,3 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	0,7 mm
Ø de agujero para roscar	3,3 mm
Ø de rosca	4 mm
Ángulo de corte	50 grados
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3

Norma	DIN 371
Ø de mango	4,5 mm
Longitud total L _{tot}	63 mm
Vástago cuadrado	3,4 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E PM
Profundidad de rosca	8 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M4
Recubrimiento	TiCN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul