



Martillo para retacar neumático, Tipo: P2531-H



Datos de pedido

Número de pedido	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Práctico **martillo cincelador** para cincelar y tronzar.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Portaherramientas dimensiones	10,2 mm
Longitud	193 mm
Peso	1,5 kg
Vibraciones máximas según EN	11,5 m/s ²

Demanda de aire máxima	402 l/min
Quality Dress	P2531-H
Portaherramientas forma	Hexágono
Frecuencia de golpe	50 Hz
Nivel sonoro de funcionamiento	100 dB(A)
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Martillo cincelador

Accesorios

Cinzel Medida 20X178 mm	079739 20X178
Cinzel Medida 3,2X178 mm	079739 3,2X178