



## Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, M: M2,5



### Datos de pedido

Número de pedido	132170 M2,5
GTIN	4045197265371
Clase de artículo	11H

### Descripción

#### Ejecución:

**Con entrada corregida más profunda.**

**Parte de guía con ranuras de engrase**, pero sin ranuras de viruta. Aplicable con **emulsión** (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

#### Nota:

**¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!**

**El producto sucesor recomendado es n.º 132180.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Paso de rosca: 0,45 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 50 mm

Ø de mango: 2,8 mm

Vástago cuadrado: 2,1 mm

Ø de agujero para roscar: 2,05 mm

### Descripción técnica

Ø de rosca	2,5 mm
Número de filos Z	2
Ángulo de corte	50 grados
Ø de agujero para roscar	2,05 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Paso de rosca	0,45 mm

Norma	DIN 371
Ø de mango	2,8 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	50 mm
Vástago cuadrado	2,1 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Material de corte	HSS E PM
Profundidad de rosca	5 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M2,5
Recubrimiento	TiCN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul