

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7525, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquitas reversibles redondas indexadas 6 veces. Teniendo en cuenta la profundidad de corte máxima se consiguen seis filos completos.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un  $a_p$  de 3 mm.

Avance  $f_z$  por diente: 0,35 mm

Código ISO plaquita de corte: RPKT 1204MOT

Tipo: ST900

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	RPKT 1204MOT
Tipo	ST900
Clase	HB7525
Avance $f_z$ por diente	0,35 mm

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	360 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	290 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		