



Hoja de sierra mecánica, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 350/6



Datos de pedido

Número de pedido	171550 350/6
GTIN	4045197345875
Clase de artículo	16E

Descripción

Ejecución:

KOMET Bimetal – Puntas de los dientes de HSS-M3 y dorso de la hoja de acero para muelles. Para rendimientos de corte y avances elevados. Resistente a la rotura, para que la seguridad en el puesto de trabajo sea máxima.

Nota:

Hojas de sierra HSS **KOMET**: Otros modelos, como p. ej. B. VP 7 (ángulo de desprendimiento de 7°, dentado Vario) y P 13 (ángulo de desprendimiento de 13° especial para aceros inoxidable) suministrables a petición a corto plazo.

Dentado: normal

Anchura: 32 mm

Espesor: 1,6 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

Descripción técnica

Dientes por pulgada	6
Longitud L	350 mm
Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Anchura	32 mm
Espesor	1,6 mm
Dentado	normal
Material de corte	Ko-Bi3
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		