

Garant
XNEX 080608, HU7710, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para **operaciones de fresado de esquadrar**.

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$: 4 mm

Avance f_z por diente: 0,15 mm

Grosor plaquita S: 6.35 mm

Descripción técnica

Tipo	ALU
Avance f_z por diente	0,15 mm
Radio angular	0,8 mm
Grosor plaquita S	6.35 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608

Clase	HU7710
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima a_p máx.	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1320 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1320 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		