

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268405 25
GTIN	4062406392611
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	37,5 mm
Ø nominal D	25 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 13..
Longitud total L	180 mm

Serie	"4 en 1"
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
Juego de tornillos para plaquita Tipo 45	269028 45