

**Garant****ZCMX 09T304, Clase: HBZ120**

## Datos de pedido

Número de pedido	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Clase de artículo	21E

## Descripción

### Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 8.  
adecuado para  $\varnothing$  de herramienta  $D_c$ : 18 mm

Clase: HBZ120

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 200 m/min

## Descripción técnica

Material de corte	MD
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	PVD
Clase	HBZ120

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 200 m/min
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 09T304
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	18 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado