

Garant**ZCMX 130408, Clase: HBZ140**

Datos de pedido

Número de pedido	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Descripción técnica

Clase	HBZ140
Avance f Perforación	0,03 - 0,12 mm
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 130408
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	PVD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 190 m/min
Avance f Torneado	0,1 - 0,3 mm

Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
adecuado para Ø de herramienta D _c	25 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado