

Garant**Juego de avellanadores planos de 6 piezas en caja, Tipo: DM****Datos de pedido**

Número de pedido	156420 DM
GTIN	4045197087980
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**Selección de los avellanadores más usuales **para tornillos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**Avellanador plano 156020 **DM** = agujero pasante, grado de calidad **medio****Contenido:**

Ø avellanador x Ø espiga: 1 ud. de cada tam. 6,5 x 3,4; 8 x 4,5; 10 x 5,5; 11 x 6,6; 15 x 9; 18 x 11

Descripción técnica

Tipo	DM
Número de filos Z	3
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta	180 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 373
Mango	Mango cilíndrico con h9

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Avellanador plano

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 18X11 mm	156020 18X11
Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 15X9 mm	156020 15X9
Avellanador plano DIN para agujero pasante Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6