

Garant**Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215101 63/6
GTIN	4062406394806
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.

se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como **fresa de avance elevado**.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. **Avance elevado**.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	40 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Ø de corte D_c	63 mm
Número de filos Z	6
Plaquita de corte adecuada	XNEX 0806..
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 1	219798 1
---	----------