



## Herramienta de moletear izquierda, Tamaño del mango: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290001 10
GTIN	4030741659669
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

#### Canto superior del mango = altura de puntas

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

**Click-Pin:** Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

### Descripción técnica

Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
Espiga corredera	299910 1
Altura del mango	10 mm
para ancho de moleta b	4 mm
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	4 mm
Anchura del mango	10 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	10 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	15 mm
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°

para el perfil de la moleta	RGE30° 1×GV30°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

---

## Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 1	299910 1
------------------------------	----------