

Garant
Fresas para copiar de punta esférica MDI, DLC, Ø DC × L1: 2X25mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 207025 2X25 |
| GTIN | 4062406387037 |
| Clase de artículo | 11X |

Descripción
Ejecución:

Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp^2 . Para **las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas** aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado.

Tolerancias:

- **Radio de corte: Contorno de radio = 0/-0,005 mm.**
- **Ø de cuello: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Ángulo de escalón $\alpha = 16^\circ$.

Mango extraestable para reducir la tendencia a la vibración.

Nota:

¡Al aumentar el voladizo de la herramienta, aplicar la reducción a_p !

Valores para:

Copiar: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,corr}$

¡Para el cálculo de la velocidad de avance v_f utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)!

p. ej.: $v_f = 18000 \text{ [rpm]} \times f_z \text{ [mm/Z]} \times z$

Descripción técnica

| | |
|--|-----------|
| Avance f_z para fresado coprador en aluminio fundición | 0,036 mm |
| Ø de cuello D_1 | 1,94 mm |
| Ø de mango D_s | 6 mm |
| Radio de filo R_1 | 1 mm |
| Ángulo de hélice | 30 grados |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Voladizo L ₁ incl. cuello | 25 mm |
| Número de dientes Z | 2 |
| Longitud total L | 65 mm |
| Factor de corrección a _{p,corr} | 0,35 |
| Ø de corte D _c | 2 mm |
| Longitud de filo L _c | 1,6 mm |
| Recubrimiento | DLC |
| Material de corte | MDI |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo | W |
| Tolerancia Ø nominal | 0 / -0,005 |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical |
| Anchura de ataque a _e en la operación de fresado | 0,05×D en fresa copiadora |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 |
| Refrigeración interior | no |
| anillo de color | amarillo |
| Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Aluminio | adecuado | 480 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 440 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 400 m/min | N |
| PMMA Fibra acrílica | adecuado | 200 m/min | N |
| PE-HD | adecuado | 160 m/min | N |
| PA 66 | adecuado | 200 m/min | N |
| PEEK | adecuado | 150 m/min | N |
| PF 31 | adecuado | 130 m/min | N |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|---|
| PVDF GF20 | adecuado | 180 m/min | N |
| POM GF25 | adecuado | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | adecuado | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | adecuado | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | adecuado | 160 m/min | N |
| Panal de abeja Sándwich | adecuado con restricciones | 300 m/min | N |
| Cu | adecuado | 160 m/min | N |
| CuZn | adecuado | 200 m/min | N |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |
| Aire | adecuado | | |