



## Herramienta de moletar ECO derecha, Tamaño del mango: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290039 12
GTIN	4030741290442
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

#### Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.

### Descripción técnica

para $\varnothing$ de moleta $d_1$	15 mm
Anchura del mango	12 mm
Espiga corredera	299911 4
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	4 mm
Intervalo de trabajo	6 - 60 mm
Altura del mango	12 mm
para ancho de moleta $b$	4 mm
para el perfil de la moleta	RBR 2×BL
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°

para el perfil de la moleta

RGE45° BL/BR45°

Tipo de producto

Herramienta de moleteado