

Garant**Alicates planos para electrónica, Longitud total: 145mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 727142 145 |
| GTIN | 4062406395070 |
| Clase de artículo | 71B |

Descripción**Ejecución:**

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático, **adecuadas para componentes ESD**. Mordazas planas, interior estriado.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Long. de mord. | 20 mm |
| Versión mordaza | Interior estriado |
| Anchura de cabeza | 13 mm |
| Longitud total | 145 mm |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Forma tipo boca | plano, interior estriado |
| Mango | Funda para mangos de 2 componentes |
| Material | Acero al carbono (C70) |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Superficie | sin reflexión fosfatado. |
| con muelle de abertura | sí |
| Tipo de producto | Alicates planos |