

**Fresa angular 90°, con perforación, Ø D: 40/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Clase de artículo	220

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Longitud total L_{tot}	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	4
Ø de corte D_c	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
---	--------