



## Fresa angular 90°, con perforación, Ø D: 50/7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Clase de artículo	220

### Descripción

#### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

### Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	98 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	97 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	40 mm
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	44,85 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	50 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	0,32 grados
Ø de perforación de asiento	22 mm

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Número de filos Z	7
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
---	--------