

Garant**Juego de avellanadores planos de 6 piezas en caja, Tipo: K****Datos de pedido**

Número de pedido	156420 K
GTIN	4045197087997
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Selección de los avellanadores más usuales **para tornillos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Avellanador plano 156220 **K** = agujero para roscar

Contenido:

Avellanador-($\varnothing \times \varnothing$ espiga): 1 ud. de cada tam. 6,5 x 2,5; 8 x 3,3; 10 x 4,2; 11 x 5; 15 x 6,8; 18 x 8,5

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Tipo	K
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta	180 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 373

Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Avellanador plano

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Avellanador plano DIN para taladro previo Ø del avellanador D1 × Ø de espiga D2 11X5 mm	156220 11X5