

Garant**Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda, Sin revestimiento, M-LH: M2****Datos de pedido**

Número de pedido	130460 M2
GTIN	4062406397968
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca a izquierda métrica según DIN13.

Descripción técnica

Profundidad de rosca	6 mm
Norma	DIN 352
Ø de rosca	2 mm
Ø de agujero para roscar	1,6 mm
Número de filos Z	2
Tipo de rosca	M-LH
Número de ranuras de sujeción	2
Longitud total L	36 mm
Paso de rosca	0,4 mm
Ø de mango D _s	2,8 mm

Material de corte	HSS
Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Tamaño de rosca	M2
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		

Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones